



**Q-LINE**



**SOLARIUM**



**IRRIGATION**



**TREADMILL**



**SAFETY WALL**



**WALKER**

## **MaXuSS Solarium**

### **Standard**

MaXuSS Solarium 400 / Artikelnummer 20-5-10-00400



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Bessere Durchblutung mit dem Pferdesolarium Maxuss

Die infrarotstrahlen des Q-Line pferdesolarium maxuss verbessern die blutzirkulation in den Muskeln, wodurch die abfallprodukte in den Muskeln besser entfernt werden und Ihr Pferd weniger anfällig für verletzungen ist. Die infrarotwärme, die vom Q-Line pferdesolarium erzeugt wird, sorgt dafür, dass der blutzucker schneller von den Muskeln aufgenommen wird. Auch die milchsäure in den Muskeln wird durch das solarium für pferde schneller abgebaut.

## Sich warm laufen mit dem Solarium für Pferde

Ein aufwärmen unter einem Q-Line solarium pferde vor dem Training oder Wettkampf entspannt die Muskulatur und reduziert das verletzungsrisiko. Das solarium für pferde ist ideal, um Ihr Pferd nach dem Waschen abzutrocknen. Die muskelelastizität wird durch die infrarotwärme des Q-Line pferdesolarium gefördert und wirkt lindernd bei verletzungen.

## Therapeutische Wirkung des Pferdesolariums

Die Q-Line solarien, wie das pferdesolarium maxuss, sind auch mit den neuesten Innovationen in der lichttherapie erhältlich. Indem das Pferd bestimmten lichtfrequenzen ausgesetzt wird, entsteht eine therapeutische Wirkung, die das Pferd wieder ins Gleichgewicht bringt. In Kombination mit der erzeugten wärme des solarium für pferde erholt sich Ihr Pferd nach einer starken Anstrengung schneller.

## Fertig: Das Pferdesolarium Maxuss

Das pferdesolarium maxuss hat einen schön verarbeiteten Körper, der den Linien des Pferdes folgt, sodass jede Muskelgruppe von den IR-Lampen richtig beleuchtet wird. Durch den hitzebeständigen Kunststoff, die Lampen in kunststofffassungen und die Wiederverwendung der restwärme kann eine sehr hohe Effizienz erreicht werden. Vorder- und hinterteil des solarium pferde sind getrennt voneinander beweglich, sodass Sie immer die richtige Einstellung vornehmen können. Das solarium für pferde ist mit abgerundeten Seiten versehen, um eine Verletzungsgefahr für Ihr Pferd auszuschließen. Die Lampen sind höher als die bodenflächen platziert, wodurch die Möglichkeit des Kontakts mit den warmen IR-Lampen minimiert wird.

## Energieeffizientes Solarium für Pferde

Ein Q-Line pferdesolarium verbraucht deutlich weniger energie als andere solarien, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Die solariumteile aus speziell formuliertem kunststoff sorgen für minimalen wärmeverlust und der luftstrom des ventilators wird durch die restwärme im solarium pferde erwärmt. Die infrarotlampen in den Q-Line solarien sind so

Image not found **Gesund fürs Pferd**

Image not found **Gute Durchblutung**

Image not found **Weniger Verletzungen**

Image not found **Schnelle Entfernung von Milchsäure**

Image not found **Entspannt das Pferd**

Image not found **Schnelles Trocknen**

Image not found **Höhere Muskelelastizität**


**SOLARIUM**

**IRRIGATION**

**TREADMILL**

**SAFETY WALL**


**WALKER**


## Merkmale

Entdecken Sie die herausragenden Merkmale der Q-line® Solariums, die entwickelt wurden, um optimale Sicherheit, Effizienz und Stil für Ihr Pferd zu gewährleisten.

- 1. Verbessertes Sicherheitsdesign:** Q-line® Solariums sind mit abgerundeten Kanten und Ecken gefertigt, um das Verletzungsrisiko für Ihr Pferd zu minimieren. Im Gegensatz zu vielen Modellen der Konkurrenz, die aus scharfkantigem Stahl bestehen, haben unsere Solariums die Sicherheit Ihres Pferdes im Blick und reduzieren das Potenzial für Unfälle und Verletzungen.
- 2. Strategische Platzierung der Lampen:** Unsere Solariums verfügen über Lampen, die höher platziert sind als die Oberflächen, sodass sie nicht aus den Fassungen fallen können. Dieses innovative Design minimiert das Risiko einer Berührung mit den warmen Infrarotlampen und gewährleistet die Sicherheit Ihres Pferdes während der Anwendungen.
- 3. Leichtgewicht und Verletzungsresistenz:** Q-line® Solariums sind leicht, was die Gefahr von Verletzungen durch versehentlichen Kontakt erheblich reduziert. Ihr benutzerfreundliches Design gewährleistet sowohl Sicherheit als auch einfache Handhabung.
- 4. Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit:** Unsere Solariums verbrauchen bis zu 40% weniger Energie als Konkurrenzprodukte und sind daher umweltfreundliche Optionen. Sie sind aus hitzebeständigem Kunststoff gefertigt, der korrosionsbeständig ist und somit zu minimalen Wärmeverlusten und hoher Energieeffizienz führt.
- 5. Langlebige Infrarotlampen:** Q-line® Solariums sind mit speziell entwickelten Infrarotlampen ausgestattet, die lang anhaltende intensive Hitze standhalten können und bis zu 5000 Stunden brennen können. Dies gewährleistet Langlebigkeit und gleichbleibende Leistung.
- 6. Stilvoll und Einfache Installation:** Mit ihrem eleganten Erscheinungsbild und der sorgfältigen Verarbeitung verleihen unsere Solariums Ihrem Stall eine edle Note. Alle Modelle sind steckerfertig und ermöglichen eine mühelose Installation für Ihre Bequemlichkeit.
- 7. Intelligentes Belüftungssystem:** Automatische Ventilatoren schalten sich ein, wenn die interne Temperatur 30°C erreicht, um zu verhindern, dass kalte Luft direkt auf Ihr Pferd bläst. Die Ventilatoren sind unten angebracht, um zu verhindern, dass Staub in das Solarium gelangt. Kalte Luft wird über die Lampen gezogen und dann sanft über Ihr Pferd verteilt.
- 8. Geringer Wartungsaufwand und Wasserbeständigkeit:** Dank fortschrittlicher Technologie und langlebiger Materialien erfordern Q-line® Solariums nur minimalen Wartungsaufwand. Ihr wasserdichtes Design von oben macht sie ideal für den Einsatz in Wasch- oder Pflegebereichen.
- 9. Zertifizierte Sicherheitsstandards:** Alle Q-line® Solariums entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006/42EG und tragen das CE-Zeichen. Darüber hinaus werden unsere Solariums werkseitig gemäß den NEN 3140- und ARBO-Richtlinien inspiziert und erfüllen somit strenge europäische Sicherheitsstandards.

Optimieren Sie Ihre Pferdepflege mit Q-line® Solariums – wo Sicherheit, Effizienz und Stil nahtlos ineinandergreifen. Erleben Sie noch heute den Unterschied.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL



WALKER

## Konfiguration & Optionen



Bedienung CB IR AB 400



Bedienung MT IR AB 400



Steuerung ET-IR AB 400



Zahlen mit Handy 400



Eckhalterung verzinkt



Elektrische Hebeeinheit 170




Solarium Montage



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL





WALKER



**“Ich benutze das Solarium von Q-line nun schon seit einigen Jahren und bin wirklich super zufrieden damit! Ich habe das MaXuSS-Modell – die Version, bei der man die Lampen in einer bestimmten Farbe einstellen kann, bei mir ist das natürlich Pink! Neben den Wärmelampen sind auch UV-Lampen integriert, was besonders im Winter eine große Hilfe für meine Pferde ist. Der Service war immer perfekt – das Solarium wurde inzwischen schon zweimal neu montiert. Die Monteure sind unglaublich freundlich und das Ergebnis ist top – die Anlage hängt super ordentlich. Kurz gesagt: Top-Service und ein Spitzen-Solarium!”**

— Britt Dekker

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

## Spezifikationen

<b>Länge</b>	240 cm
<b>Breite</b>	130 cm
<b>Höhe</b>	44 cm
<b>Gewicht</b>	71,5 kg
<b>Grundmaterial</b>	Hitzebeständiger Kunststoff
<b>Farbe</b>	Schwarz / Silber Grau
<b>Anzahl der IR Lampen</b>	9 x 150 Watt ,15 x 250 Watt
<b>Anschlussspannung</b>	3xL+N+PE 400 Volt
<b>Leistungsaufnahme</b>	5370 Watt
<b>Sichern mit</b>	C 16 A
<b>Luftgebläse</b>	12x 90m3, automatisch bei 30 ° C
<b>Aussetzung</b>	4x kette (1 meter) en Decke Haken
<b>Wird serienmäßig geliefert</b>	netzkabel 10 mtr mit Steckers
<b>Markenzeichen</b>	CE / NEN 3140 / ArbSchG
<b>IP-Wert</b>	IP54
<b>Transport Abmessung</b>	150x85x170 cm
<b>Transport Gewicht</b>	95 Kg

## Kontaktinformationen

**Q-Line Equestrian B.V.**

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

[info@Q-Line.com](mailto:info@Q-Line.com)

[www.q-line.com](http://www.q-line.com)