

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Solarium bedienung basic

Infrarot, Lüfter und hebeeinheit

Bedienung CB IR AB EL 230 / Artikelnummer 21-5-80-10004




SOLARIUM

IRRIGATION

TREADMILL

SAFETY WALL

WALKER

Einfache Steuerkasten für den Betrieb des Solariums. Lieferung sofort einsatzbereit, einschließlich der erforderlichen Kabel mit Steckern und ausgestattet mit den folgenden Bedienelementen.

Infrarotsteuerung; IR

Die Infrarotlampen können über einen manuell betätigten Schalter ein- und ausgeschaltet werden.

Lüftersteuerung; AB

Die Lüfter werden mit einem 3-Positionen-Schalter betrieben, mit dem sie automatisch oder ständig ausgeschaltet werden können.

Hebeeinheit; EL

Die Hebeeinheit wird mit einem manuellen Schalter bedient, der den Lift beim Loslassen stoppt.

Image not found 230 Volt unknown

Image not found Einfache Bedienung

Image not found Einschließlich Kabel



Merkmale

Sicherheit:

Die Schalkasten ist spritzwassergeschützt und mit einem abschließbaren Hauptschalter ausgestattet.

Aussehen:

Die Schalkasten hat ein Netzkabel mit Stecker und ein ca. 10 m langes Kabel inklusive Stecker für das Solarium.

Instandhaltung:

Aufgrund des technologisch fortschrittlichen Designs und der verwendeten Materialien gibt es praktisch keinen Verschleiß oder Korrosion, so dass kaum Wartung erforderlich ist.

Qualitätszeichen:

Alle Schalkasten entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42EG und sind standardmäßig mit dem CE-Zeichen versehen. Die Schalkasten werden auch ab Werk gemäß den Richtlinien NEN 3140 und ArbSchG geprüft und erfüllen daher alle europäischen Sicherheitsanforderungen.

Bedienung:

Die IR-Lampen werden mit dem Ein / Aus-Schalter geschaltet.

Die Lüfter können aus- oder eingeschaltet werden und es gibt eine „automatische“ Position. In dieser Position schalten sich die Lüfter erst ein, wenn die Temperatur im Solarium 30°C beträgt.

Der Hebeeinheit für das Solarium kann mit dem automatischen Federrückstellschalter betrieben werden.

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Specificaties

Länge	23 cm
Breite	19 cm
Antriebssystem	14 cm
Antriebssystem	5 kg
Farbe	Grau
Befestigungsmaterial	Einbegriffen
Kabellänge	10 meter
Netzkabel	2,5 meter
Anschlussspannung	230 V
Schaltleistung	3600 Watt
Grundmaterial	Kunststoff
IP-Wert	65
Markenzeichen	CE / NEN 3140 / ArbSchG
Transport Gewicht	6 kg
Transport Abmessung	40x30x30 cm
Andere	Liftkabel: 10 meter met stekker

Contactinformatie

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com