





Q-LINE



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL



SAFETY WALL





WALKER

Münzgeräte optionen

100 Stück

27 mm Jetons / Artikelnummer 21-3-00-00230



**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Profil-Token für Münzgeräte: Geeignet für Verschiedene Anwendungen

Die **Profil-Token** sind speziell entwickelt für den Einsatz in Münzgeräten, die Tokens als Zahlungsmittel akzeptieren. Diese Token sind ideal für den Betrieb von Geräten wie Solarien, Waschanlagen, oder anderen automatisierten Services, die eine Zahlung per Münzgerät erfordern.

Verschiedene Modellnummern für Profil-Token


Die Profil-Token sind in verschiedenen Modellnummern erhältlich, wie zum Beispiel 21-5-60-00040 und 21-5-60-00440. Diese unterschiedlichen Token-Modelle sind speziell darauf ausgelegt, kompatibel mit den meisten Münzgeräten auf dem Markt zu sein und bieten eine zuverlässige und sichere Zahlungsmethode.

Einsatz von Profil-Token in Münzgeräten

Profil-Token sind eine effektive Lösung für den Betrieb von Geräten, die mit einem Münzgerät ausgestattet sind. Sie sind robust, langlebig und bieten eine hohe Sicherheit gegen Fälschungen. Die Verwendung von Tokens in solchen Geräten ermöglicht eine einfache Kontrolle über die Nutzung und bietet eine praktische Lösung für Betreiber und Nutzer gleichermaßen.

Vorteile der Verwendung von Profil- Token


Die Verwendung von Profil-Token in Münzgeräten hat mehrere Vorteile. Sie sind einfach zu handhaben, wiederverwendbar und bieten eine kostengünstige Alternative zu traditionellen Münzen. Darüber hinaus sind die Token präzise gefertigt, um eine reibungslose und problemlose Bedienung der Münzgeräte sicherzustellen. Dies gewährleistet eine zuverlässige und benutzerfreundliche Erfahrung für alle Beteiligten.



SOLARIUM



IRRIGATION



TREADMILL





SAFETY WALL



WALKER



Merkmale

**SOLARIUM****IRRIGATION****TREADMILL****SAFETY WALL****WALKER**

Spezifikationen

Grundmaterial
Durchmesser
Dicke
Antriebssystem
Transport Gewicht
Transport Abmessung

Brass
27 mm
2 mm
7,5 gr
1 kg
10x10x25 cm

Kontaktinformationen

Q-Line Equestrian B.V.

Haarbrinksweg 47

7678 RS Geesteren

Tel. +31(0)546212361

info@Q-Line.com

www.q-line.com